


VS 2 KL


VS 2 KL (Klebeprofil)



Montagemöglichkeit:
Senkrecht auf dem Glas

Angaben in mm

Bedienung (bitte angeben):



Bediengriff oder -stab


Größenbereich

VS 2	
max. Breite (B)	150 cm
max. Höhe (H)	150 cm
bzw.	
max. Breite (B)	120 cm
max. Höhe (H)	220 cm
min. Breite (B)	20 cm
min. Höhe (H)	20 cm

VS 2

Anlagenhöhen: Pakethöhen:

50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm




Winkel für Klebeprofil mit Spannschuh mit Verrastung, Paar

49 217 grau
49 218 weiß



Klebeprofil
49 612 silber
49 613 weiß




Winkel für Klebeprofil mit Spannschuh, Paar

49 213 grau
49 214 weiß



Reinigungstuch
49 091



Bedienstab mit Gelenk
48504 125 cm **38,60 / St.**
48505 150 cm **41,00 / St.**
48506 200 cm **46,10 / St.**
48507 250 cm **50,80 / St.**

VS 2 KL

Trägeranzahl	4						4						4					
	50						60						70					
	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4
Höhe 80	94	101	106	115	119	127	99	106	114	124	129	139	105	113	120	133	140	151
cm 90	98	105	110	120	127	135	104	111	118	130	137	149	109	117	126	141	149	161
100	104	111	117	127	132	144	109	117	124	138	145	159	114	122	132	151	159	172
110	109	117	122	135	141	155	114	122	131	147	156	169	120	129	140	160	169	184
120	113	121	128	144	150	163	119	127	137	157	165	179	125	134	147	168	178	196
130	118	126	135	150	161	171	124	133	144	165	174	189	130	139	153	178	188	208
140	121	129	139	155	168	181	128	137	150	171	182	199	135	145	161	185	197	217
150	124	133	145	165	173	190	132	141	155	178	190	210	140	150	167	193	207	229
160	130	139	153	174	181	199	136	146	164	188	200	220	146	157	174	203	218	241
170	136	145	159	180	192	212	144	154	172	197	211	234	154	165	182	214	229	255
180	142	151	165	190	202	221	151	161	179	207	222	244	160	171	191	224	241	269
190	148	158	174	198	211	231	156	167	186	217	231	256	166	178	198	235	252	282
200	154	164	182	208	222	245	165	176	194	228	244	272	174	186	208	247	265	296
210	162	172	191	220	234	257	172	184	204	239	256	285	182	195	218	258	280	312
220	167	178	198	229	243	269	179	191	212	250	267	298	188	201	228	269	291	327

Trägeranzahl	4						4						4					
	80						90						100					
	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4
Höhe 80	111	119	127	142	151	163	120	129	140	157	165	179	126	136	148	166	175	192
cm 90	115	124	132	152	160	173	124	134	145	165	175	191	131	141	155	175	187	205
100	120	129	141	161	171	186	131	141	154	176	187	205	136	147	163	187	199	220
110	126	135	149	171	181	200	137	148	163	187	200	220	145	156	172	199	212	235
120	132	142	157	180	192	212	145	156	171	197	211	233	151	163	180	210	226	252
130	139	149	165	190	203	226	149	161	179	209	224	247	157	169	188	221	238	265
140	142	153	171	199	213	236	155	167	185	217	233	261	162	175	196	232	250	279
150	149	160	177	208	223	247	160	172	192	228	244	273	168	181	204	242	262	295
160	154	166	186	219	235	264	166	179	202	239	260	290	174	188	214	255	276	311
170	162	174	193	231	248	277	174	187	211	251	271	306	183	197	223	269	289	328
180	168	180	202	241	260	291	180	194	221	265	285	320	190	205	234	281	305	344
190	175	188	212	253	274	307	188	202	229	276	299	336	198	213	243	293	320	364
200	183	196	222	265	287	323	197	212	242	289	314	353	206	222	253	308	336	382
210	191	205	233	280	301	340	206	221	252	303	330	374	217	233	265	325	353	401
220	198	212	241	290	315	355	213	229	261	316	344	390	223	240	276	337	367	419

Mehrpreis:

Bedienstab mit Gelenk 48504, 125 cm: **38,60 / St.**; 48505, 150 cm: **41,00 / St.**; 48506, 200 cm: **46,10 / St.**; 48507, 250 cm: **50,80 / St.**

VS 2 KL

Trägeranzahl	4						4						4					
	110						120						130					
	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4
Höhe 80	132	143	157	176	188	205	139	151	164	188	200	219	149	162	176	202	216	235
cm 90	139	150	164	188	201	220	145	157	172	200	212	233	156	169	185	215	229	253
100	146	158	173	201	213	235	151	164	181	211	226	252	162	176	195	227	246	270
110	153	165	182	212	228	254	159	172	192	225	240	269	170	184	206	241	260	290
120	159	172	191	225	240	269	165	179	201	237	257	286	177	192	215	256	275	308
130	166	179	200	236	256	286	172	186	211	250	271	304	185	200	226	269	291	328
140	170	184	209	248	267	301	179	194	218	263	284	321	191	207	234	281	306	345
150	177	191	216	260	280	316	185	200	228	274	298	337	197	214	243	296	321	365
160	184	199	226	273	295	334	193	209	238	290	314	357						
170	192	207	237	286	312	352	202	218	249	303	330	376						
180	200	216	246	300	326	372	208	225	260	318	346	396						
190	208	225	257	315	343	389	217	234	272	333	365	415						
200	216	233	271	328	359	410	227	245	283	349	382	437						
210	226	244	282	345	378	430	236	255	296	366	401	459						
220	235	253	292	359	393	449	245	264	306	382	419	479						

Trägeranzahl	4						4						
	140						150						
	A	0	1	2	3	4	A	0	1	2	3	4	
Höhe 80	156	169	185	214	226	250	161	175	193	223	238	263	
cm 90	161	175	194	225	241	267	167	182	203	236	254	282	
100	169	183	204	238	257	287	176	191	213	252	270	302	
110	177	192	214	255	274	306	184	200	225	268	289	325	
120	185	201	226	269	291	327	192	209	236	283	306	346	
130	193	209	235	283	307	347	199	216	247	299	323	367	
140	198	215	245	297	323	366	207	225	258	312	340	388	
150	205	223	257	311	338	387	214	232	267	326	358	408	


Mehrpri:
Bedienstab mit Gelenk 48504, 125 cm: **38,60 / St.**; 48505, 150 cm: **41,00 / St.**; 48506, 200 cm: **46,10 / St.**; 48507, 250 cm: **50,80 / St.**

VS 2 KL


Prüfen der Dichtungsbreite „D“

Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Toleranzen.

D kleiner oder gleich 5 mm



D größer 5 mm




Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!

Bestellbreite

= lichte Breite „LB“ abzgl. 4 mm, LB **vor** der Dichtung gemessen




Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!


Bestellbreite

= lichte Glasbreite „LGB“ zzgl. 7 mm, LGB **zwischen** der Dichtung gemessen




Bestellhöhe

= lichte Höhe „LH“ abzgl. 8 mm, LH **vor** der Dichtung gemessen



Bestellhöhe

= lichte Glashöhe „LGH“ zzgl. 3 mm, LGH **zwischen** der Dichtung gemessen



Bitte beachten:

- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 – 35°C (Klebefläche und Umgebung).
- Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.